

EX-CARE

— エクスケア **コンパクト** —
泡ハンドウォッシュ

医療機関・介護施設用



濃縮泡

手をぬらして

1
プッシュ

化粧品 無香料・無着色

濃縮泡^{※1}で、荒れやすい手肌も、しっかり洗える

1 手肌にやさしく、
うるおいを守りながら洗う
〈オレイン酸洗淨技術〉^{※2}

2 普段の手洗いでは
落としにくい複合汚れ^{※3}も、
しっかり洗い落とせる

3 少量でも
みるみる泡立つ
濃縮泡^{※1}タイプ

※1：濃縮泡：1プッシュ＝約0.3mL吐出 ※2：オレイン酸：洗淨成分 ※3：複合汚れ：手肌に形成されることがある、タンパク質・多糖・核酸からなる、落としにくい汚れ

頻回な手指衛生と、頻回な手洗いが 必要な方をしっかりサポート

1 手肌にやさしく、うるおいを守りながら洗う ＜オレイン酸洗浄技術＞※1

角層に影響を与えにくい処方で、
うるおい成分「セラミド」を守りながら洗います。

※1:オレイン酸:洗浄成分

2 普段の手洗いでは落としにくい 複合汚れ※2もしっかり洗い落とせる

※2:複合汚れ:手肌に形成されることがある
タンパク質・多糖・核酸からなる、落としにくい汚れ

3 少量でもみるみる泡立つ濃縮泡タイプ 1プッシュが従来品※3の約1/3の量(約0.3mL)※4と 少量ながらも、心地よい泡がみるみる広がります。

濃縮泡




※3:従来品:1プッシュ=約1mLポンプ品

手をぬらして1プッシュ!
濃縮泡が手首までしっかり泡立つ



※4:ディスペンサーカートリッジは1回=約0.4mL


EX-CARE コンパクトの洗浄イメージ



角層に影響を与えにくい処方
肌のうるおい成分「セラミド」は流れ出にくく
落としにくい複合汚れ※2はしっかり洗い落とせます。

手洗い時の泡量比較

十分に手を濡らしてから各ハンドウォッシュを
1プッシュ(約0.3mL)し15秒間手もみを行った時の
泡量を測定(n=3平均)



お客様の声

- 少量でも泡立ちがいい
- 泡立ちがよく、洗い心地がいい
- 泡立ちがなめらかで洗いやすい
- 泡がキメ細かく、泡立ちが良かった。
- すすぎも泡切れが良かった
- 洗い終わった後がいい感触
- しっとりする感じがする

対象:医療従事者75名 使用期間:約14日間 2022年4月(花王調べ)

目付・梱内容

品名	目付	梱内容	サイズ(mm)/重量 (高さ×幅×奥行)	JANコード
EX-CAREコンパクト泡ハンドウォッシュ	500mL	6本	個 187 × 94 × 78 592 g	4 901301 355201
			梱 201 × 241 × 197 3.7 kg	
EX-CAREコンパクト泡ハンドウォッシュ 専用オートディスペンサー	1台	6台	個 220 × 148 × 132 650 g	4 901301 367303
			梱 259 × 474 × 290 4.3 kg	
EX-CAREコンパクト泡ハンドウォッシュ 専用オートディスペンサー用 カートリッジボトル※4	500mL	6個	個 145 × 154 × 72 633 g	4 901301 367341
			梱 167 × 329 × 242 4.2 kg	

※商品写真以外の画像は、他の印刷物やWEBサイト等での無断使用を禁じます。※EX-CAREは花王の商標です。 ※ディスペンサー用カートリッジは2023年秋以降順次代替予定

お問い合わせ・ご注文は

KaO

それ以上を生み出す、清潔提案を。

花王プロフェッショナル・サービス株式会社
〒131-8501 東京都墨田区文花2-1-3 ☎03(5630)9283

Image copyright
check.

2023年2月

製品カタログはこちら
<https://pro.kao.com/jp/products/>

